

Importator : S.C. SM TECH S.R.L.
Str. Armoniei 8 bis, Botosani
RO15800982 ; J07/520/2003
Tel : 0374-991480 , Mobil : 0745-528494 , Fax : 0374-091010
www.sm-tech.ro / www.wilsontool.ro
info [at] sm-tech.ro

Raportor digital PN 972632 Wilson Tool

Instrucțiuni de folosire

1. Raportorul digital se deschide de la butonul « ON/OFF » situat în partea dreaptă.



2. Raportorul se calibrează (dacă este nevoie) prin aducerea sa pe o suprafață perfect plană (pentru ca cele 2 brațe să fie la un unghi de zero grade) și apăsarea apoi a butonului « ZERO »



3. Măsurarea efectivă a unghiului se realizează prin alinierea laturilor raportorului la laturile ce formează unghiul de măsurat



4. Dacă este nevoie unghiul măsurat este menținut pe ecran prin apăsarea butonului « HOLD/REV » (memorarea se anulează prin apăsarea încă o dată a butonului « HOLD/REV »)

5. **Bateria** este deja montată în dispozitiv. Schimbarea bateriei când este nevoie se face prin culisarea capacului situat frontal dreapta pe raportor.



Brațele raportorului sunt **magnetice** astfel încât măsurarea reperelor metalice să fie mai ușoară și raportorul să se poate lăsa pe o mașină unealtă etc. după folosire. Raportoarele folosesc baterii tip **CR2032** (informație utilă atunci când bateria originală livrată cu raportorul se termină)